

Garant
KNUX 160410L, Vrsta: HB7130-2


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410L HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
 Lomač odvojenih čestica: VM
 promjer lomača: 2,2 mm
 Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	HB7130-2
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
promjer lomača	2,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	M

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje