

**Garant****SNMG 120412, Vrsta: HB7130-2**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120412 HB7130-2 Kutni radijus: 1,2 mm

Vrsta: HB7130-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

## Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7130-2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje