


Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7130-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7130-2 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7130-2

Lomač odvojenih čestica: VS

Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS

Vrsta	HB7130-2
Dubina reza a _p	0,3 - 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	8
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje