

**Garant****WNMG 080404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Razred artikla	21G

**Opis**

WNMG 080404 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7130-2
Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	6
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min

Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	M
Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje