

**Garant****WNMG 060408, Vrsta: HB7130-2**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 060408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

## Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	6
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Vrsta	HB7130-2
Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 270 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje