

**Garant****DC.T 070202, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260449 HB7130-2
GTIN	4067263290926
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7130-2
Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT070202
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje