

Garant**CCMT 120408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	VS
Prevlaka	prevučena

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Glavna primjena	M
Tolerancija	M
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7130-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje