

**Garant****TCMT 16T308, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Razred artikla	21G

**Opis**

TCMT 16T308 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7130-2
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr

Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 270 m/min
Broj zamjena/oštrica	3
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje