


Garant**CNMG 09T308, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VS
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta	HB7140-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T308
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje