


**Garant****CNMG 09T304, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 09T304 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 230 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M

Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 230 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje