



Mlaznica za rashladno sredstvo HighPressure pod kutom od 60°, navoj: M12X1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319475 M12X1
GTIN	2050002075092
Razred artikla	33C

Opis

Izvedba:

Za ciljano hlađenje i podmazivanje na reznoj oštrici odn. za izbacivanje odvojenih čestica.

Visokotlačna mlaznica – specijalno za visoke pritiske do 80 bara. Podesiv položaj kuta mlaznice. Robusna i dugotrajna izvedba od aluminija.

Mlaznica pod kutom od 60°, izvedba s više otvora 7 (otvora) × Ø 1 mm.

Upotreba:

Za primjenu na fiksnim i pogonjenim držačima za tokarenje preko navojnog priključka.

Unutarnje hlađenje: da

Ø prolaza cijevi: 1 mm

Priključni navoj: M12×1

Tehnički opis

Priključni navoj	M12×1
Izvedba	Navoj
Tip	pod kutem

Ø prolaza cijevi	1 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Mlaznice rashladnog sredstva