


**Garant****CNMG 120404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120404 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 230 m/min

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	HB7140-2
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 230 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,4 mm

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje