

**Garant****CNMG 120412, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120412 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Prevlaka	prevučena
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7140-2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje