


**Garant****CNMG 120408, Vrsta: HB7140-2**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 120408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 230 m/min

### Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408

Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7140-2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje