

Garant**CNMG 120416, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7140-2
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min

Lomač odvojenih čestica	VM
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	1,6 mm
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje