

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Vrsta	HB7140-2
Glavna primjena	M
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Lomač odvojenih čestica	VM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje