

**Garant****CNMG 160608, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 160608 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Vrsta	HB7140-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr

Broj zamjena/oštrica	4
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Glavna primjena	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje