

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 170 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VG
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 170 m/min

Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje