

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 170 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VG
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 170 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	gruba obrada

Vrsta	HB7140-2
Dubina reza a _p	1,5 - 6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje