

**Garant****CNMG 120416, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120416 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 170 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	gruba obrada
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Vrsta	HB7140-2
Kutni radijus	1,6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Glavna primjena	M

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 170 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	VG
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje