

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7140-2

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a _p	0,5 - 5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v _c glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje