

Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7140-2
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DN.G 150604
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje