

Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Prevlaka	prevučena
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Vrsta	HB7140-2
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	VS
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje