


Garant**DNMG 110408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	HB7140-2
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DN.G 110408
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VM
Tolerancija	M
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje