

**Garant****DNMG 150608, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150608 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DN.G 150608
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM

Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Vrsta	HB7140-2
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje