


Garant**SNMG 120404, Vrsta: HB7140-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7140-2 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7140-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta	HB7140-2
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje