

Garant**TNMG 160404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Prevlaka	prevučena
Vrsta	HB7140-2
Broj zamjena/oštrica	6
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje