

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Razred artikla	21G

Opis

VNMG 160408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Posmak f	0,05 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje