

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7140-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje