

**Garant****TNMG 160404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Prevlaka	prevučena
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7140-2
Lomač odvojenih čestica	VM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Broj zamjena/oštrica	6
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje