

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,05 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v _c glavna primjena	70 - 230 m/min
Vrsta	HB7140-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje