

Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7140-2
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M

Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje