

Garant**WNMG 060408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7140-2
Lomač odvojenih čestica	VS
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje