

Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251952 HB7140-2
GTIN	4067263315360
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Prevlaka	prevučena
Vrsta	HB7140-2
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje