

**Garant****WNMG 080404, Vrsta: HB7140-2**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080404 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 230 m/min

## Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 230 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Prevlaka	prevučena
Vrsta	HB7140-2
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje