

Garant**WNMG 060408, Vrsta: HB7140-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M

Vrsta	HB7140-2
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Tolerancija	M
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje