

Garant**CC.T 09T304, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	VS
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a _p	0,2 - 2,5 mm
Tolerancija	MF
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-2
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v _c glavna primjena	70 - 230 m/min
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje