

Garant**CC.T 060202, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060202 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,2 mm

Vrsta	HB7140-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje