

**Garant****WNMG 080412, Vrsta: HB7140-2**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080412 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 170 m/min

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 170 m/min
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7140-2

Lomač odvojenih čestica	VG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje