

**Garant****WNMG 080412, Vrsta: HB7140-2**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Razred artikla	21G

### Opis

WNMG 080412 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

### Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M
Posmak $f$	0,1 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	6

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje