

Garant**WNMG 080404, Vrsta: HB7140-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080404 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min

Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a _p	0,5 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje