


Garant**CC.T 060204, Vrsta: HB7140-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-2
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT060204
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje