

Garant**CC.T 120404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
Lomač odvojenih čestica	VS
Glavna primjena	M

Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje