

Garant**CCMT 09T308, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 09T308 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Tolerancija	M

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-2
Prevlaka	prevučena
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje