

Garant**CC.T 060202, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7140-2
Prevlaka	prevučena

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje