

Garant**CCMT 120408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	prevučena
Dubina reza a _p	0,2 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Vrsta	HB7140-2
Glavna primjena	M
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje