

Garant**CC.T 060204, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7140-2
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CC.T 060202
Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje