

Garant**CC.T 120404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M

Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7140-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje