

Garant**DC.T 11T308, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT11T308
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Vrsta	HB7140-2
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VS
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje