

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-2
Lomač odvojenih čestica	VM
Prevlaka	prevučena
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT070202
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje